



OTTEVANGER
PROCESS SOLUTIONS

IBC-Dosiereinheit

Technisches Datenblatt



Entwickelt mit dem Know-how
von IVS, dem Experten für Dampf- und

Kompaktes
Design
platzsparend



Professionelles
System verhindert
Produktionsausfälle



Längere Lebensdauer
und minimale
Ausfallzeiten



IBC-Dosiereinheit

Direkte Dosierung aus einem IBC mit Pufferspeicher.

Zur Flüssigkeitsdosierung und Flüssigkeitslagerung kommen häufig IBC zum Einsatz. Die gängigsten Arten sind Standardbehälter mit einem Volumen von 1000 Litern. Ottevanger liefert Unterbau-Konstruktionsrahmen mit oder ohne eingebaute Pufferspeicher für die Aufstellung von IBC. Diese Konstruktionen sind in Ausführungen aus Stahl oder Edelstahl erhältlich.

Der große Vorteil bei der Verwendung eines Pufferspeichers ist die Verhinderung eines Produktionsstillstands beim Austausch des leeren IBC. Pufferspeicher sind in verschiedenen Größen erhältlich. Für mehrere Flüssigkeiten neben-einander kann ein Mehrfachunterbau gewählt werden. Diese Ausführungen sind mit herausnehmbaren Auffangwannen aus Edelstahl in verschiedenen Größen erhältlich und können mit einem Flüssigkeitsdetektor ausgerüstet werden.

Entwickelt mit dem Know-how von IVS, dem Experten für Dampf- und Flüssigkeitsdosierung.



Weitere
Informationen?
QR-Code scannen.

Optionen

- ✓ Pufferspeicher nach Maß aus Stahl oder Edelstahl
- ✓ Einfach- oder Mehrfachunterbau
- ✓ Auffangwannen in verschiedenen Größen

Vorteile

- ✓ Professionelles System verhindert Produktionsstillstand
- ✓ Kompakte Ausführung für geringen Platzbedarf
- ✓ Wartungsfreundlich dank Verwendung mehrerer speziell positionierter Ventile und Ablassmöglichkeiten
- ✓ Zuverlässige Komponenten in Top-Qualität für lange Lebensdauer und minimale Stillstandszeiten im Produktionsprozess