



OTTEVANGER
PROCESS SOLUTIONS

IBC doseerunit

Technische datasheet



Ontwikkeld met de expertise van IVS,
specialist in stoom- en vloeistofdosing.

Compacte uitvoering
waardoor ruimte
wordt bespaard



Professioneel
systeem voorkomt
productiestilstand



Langere levensduur
en een minimale
downtime



IBC doseerunit

Rechtstreeks doseren vanuit IBC container met buffervat

Bij vloeistofdosing en vloeistofopslag wordt vaak gebruik gemaakt van IBC containers. De meest gangbare types zijn de standaard opslagcontainers met een capaciteit van 1000 liter. Ottevanger levert opzet-constructieframes, met of zonder ingebouwde buffervaten, voor het opzetten van de IBC containers. Deze constructies kunnen worden uitgevoerd in staal of rvs.

Het grote voordeel van het werken met een buffervat is het voorkomen van productiestilstand bij het wisselen van de lege IBC container. Het buffervat kan in verschillende groottes geleverd worden. Voor meerdere vloeistoffen naast elkaar is het mogelijk om een meervoudige opstelling te kiezen. Deze versies zijn leverbaar met uitneembare rvs lekbakken in verschillende maatvoeringen en zijn te voorzien van een vloeistof-detectiemeting.

Ontwikkeld met de expertise van IVS, specialist in stoom- en vloeistofdosing.



Meer informatie?
Scan de QR-code.

Opties

- ✓ Buffervat op maat leverbaar in staal of rvs
- ✓ Enkel- of meervoudige opstelling
- ✓ Lekbakken in verschillende maatvoering

Voordelen

- ✓ Professioneel systeem voorkomt productiestilstand
- ✓ Compacte uitvoering waardoor ruimte wordt bespaard
- ✓ Onderhoudsvriendelijk door toepassing van meerdere specifiek gepositioneerde alsluiters en aftapmogelijkheden
- ✓ Betrouwbare A-kwaliteit componenten waardoor een langere levensduur en een minimale downtime in het productieproces wordt gegarandeerd